

Conjunto paralelo EAMM-U-86-D60-80P-102-G2

Número de artículo: 8234872

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Tamaño | 86 |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Relación de reducción | 1:1 |
| Revoluciones máx. | 5000 1/min |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C...60 °C |
| Humedad relativa del aire | 0 - 95 % |
| Grado de protección | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Momento de inercia de la masa | 175 kgmm ² |
| Par de accionamiento en vacío | 0.25 Nm |
| Momento de giro transmisible | 9.5 Nm |
| Peso del producto | 2290 g |
| Código de interfaz del actuador | D60 |
| Código de interfaz, entrada motor | 80P 80PA |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |