

Conjunto paralelo

EAMM-U-110-S60-90R-207

Número de artículo: 8234881

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	110
Posición de montaje	Cualquiera
Relación de reducción	1:1
Revoluciones máx.	5000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	799 kgmm ²
Par de accionamiento en vacío	0.3 Nm
Momento de giro transmisible	25 Nm
Peso del producto	6540 g
Código de interfaz del actuador	S60
Código de interfaz, entrada motor	90R 92RA
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS