

Válvula limitadora SDK-3-PK-3

Número de artículo: 8714

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	3/2 cerrada monoestable
Tipo de accionamiento	Mecánico
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	16 l/min
Conexión neumática de utilización	PK-3
Presión de funcionamiento	0 bar...8 bar
Forma constructiva	Asiento de bola
Tipo de reposición	Muelle mecánico
Diámetro nominal	0.6 mm
Función de escape	Estrangulable
Principio de sellado	Blando
Tipo de control	Directo
Sentido de flujo	No reversible
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 °C...80 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Fuerza de accionamiento	12 N
Peso del producto	50 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática 1	PK-3
Conexión neumática 2	PK-3
Conexión neumática 3	No sujeta