


# Válvula de pedal con enclavamiento FP-3-1/4-B

Número de artículo: 8986

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                     | Valor   |
|--|---|
| Función de la válvula                              | 3/2 vías biestable                            |
| Tipo de accionamiento                              | Manual  |
| Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343) | 600 l/min                                     |
| Conexión neumática de utilización                  | G1/4  |
| Presión de funcionamiento                          | -0.95 bar...10 bar                            |
| Forma constructiva                                 | Asiento de placa                              |
| Tipo de reposición                                 | Muelle mecánico                               |
| Diámetro nominal                                   | 7 mm  |
| Posición de montaje                                | Cualquiera                                    |
| Tipo de control                                    | Directo                                       |
| Sentido de flujo                                   | No reversible                                 |
| Medio de funcionamiento                            | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Conformidad PWIS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Temperatura ambiente                               | -10 °C...60 °C                                |
| Fuerza de accionamiento                            | 58.5 N  |
| Peso del producto                                  | 1760 g  |
| Tipo de fijación                                   | Con taladro pasante                           |
| Conexión neumática 1                               | G1/4  |
| Conexión neumática 2                               | G1/4  |
| Conexión neumática 3                               | G1/4  |
| Material de las juntas                             | NBR   |
| Material del cuerpo                                | Fundición inyectada de aluminio               |