

# Caballote LN-160

Número de artículo: 9037

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño                                  | 160                                                                           |
| Basado en la norma                      | ISO 15552 (hasta ahora también VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 1 - riesgo de corrosión bajo                                                  |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B2-L                                                                |
| Temperatura ambiente                    | -40 °C...150 °C                                                               |
| Peso del producto                       | 6234 g                                                                        |
| Nota sobre el material                  | Conformidad con la Directiva RoHS                                             |
| Material de la fijación                 | Fundición de grafito esferoidal                                               |