

Tubo metálico plastificado PM-4

Número de artículo: 9084

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	6 mm
Radio de curvatura relevante para el caudal	19 mm
Diámetro interior	3.92 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.95 bar...30 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-29 °C...65 °C
Peso del producto según la longitud	0.024 kg/m
Color	Negro
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tubo flexible	Aleación de forja de aluminio PE