


Válvula accionada por leva VO-3-1/4-B

Número de artículo: 9157

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|--|
| Función de la válvula | 3/2 vías, normalmente abierta, monoestable |
| Tipo de accionamiento | Mecánico |
| Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343) | 600 l/min |
| Conexión neumática de utilización | G1/4 |
| Presión de funcionamiento | -0.95 bar...10 bar |
| Forma constructiva | Asiento de placa |
| Diámetro nominal | 7 mm |
| Tipo de control | Directo |
| Protección antideflagrante | Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX) |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Fuerza de accionamiento | 128 N |
| Peso del producto | 130 g |
| Tipo de fijación | Con taladro pasante |
| Conexión neumática 1 | G1/4 |
| Conexión neumática 2 | G1/4 |
| Conexión neumática 3 | G1/4 |
| Material de las juntas | NBR |
| Material del cuerpo | Fundición inyectada de aluminio |