

# Cabeza de rótula SGS-M12

Número de artículo: 9257

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Tamaño                                  | M12                               |
| Basado en la norma                      | ISO 12240-4                       |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 1 - riesgo de corrosión bajo      |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B2-L                    |
| Temperatura ambiente                    | -40 °C...150 °C                   |
| Peso del producto                       | 132 g                             |
| Nota sobre el material                  | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material del anillo exterior            | Latón                             |
| Material del cuerpo                     | Acero cincado                     |
| Material del anillo interior            | Acero                             |
| Material de las tuercas                 | Acero, galvanizado                |