

Cabeza de rótula
SGS-M12X1,25
Número de artículo: 9262

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	M12x1,25
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Carga máx. admisible	1.5 kN
Peso del producto	130 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del anillo exterior	Latón
Material del cuerpo	Acero cincado
Material del anillo interior	Acero
Material de las tuercas	Acero, galvanizado