

Racor rápido pasamuros SCK-PK-9-KU

Número de artículo: 9390

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	8 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Pasamuros
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Conexión neumática 1	Para boquilla estriada de diámetro interior de 9 mm con tuerca de unión
Conexión neumática 2	Para boquilla estriada diámetro interior 9 mm con tuerca
Material de las tuercas de unión	POM
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las tuercas	POM
Material de la pieza de conexión	POM