

# Adaptador AD-G1/4-1/4NPT-I

Número de artículo: 9396

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	7.95 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Par de apriete máx. de la conexión neumática 1	11 Nm
Par de apriete máx. de la conexión neumática 2	12 Nm
Par de apriete nominal	9.05 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 20 %
Peso del producto	24.22 g
Conexión neumática 1	Rosca exterior G1/4
Conexión neumática 2	Rosca interior 1/4 NPT
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	PVC
Material del cuerpo	Acero cincado