

Adaptador
AD-G1/2-1/2NPT-I

Número de artículo: 9398

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	14.3 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Par de apriete máx. de la conexión neumática 1	40 Nm
Par de apriete máx. de la conexión neumática 2	28 Nm
Par de apriete nominal	47.9 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 20 %
Peso del producto	51.89 g
Conexión neumática 1	Rosca exterior G1/2
Conexión neumática 2	Rosca interior 1/2 NPT
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	PVC
Material del cuerpo	Acero cincado