

Estrangulador-silenciador GRU-1/4-B

Número de artículo: 9517

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	Función de estrangulamiento-presión acústica
Selección función adicional	Con silenciador
Conexión neumática 1	G1/4
Elemento de ajuste	Tornillo de cabeza ranurada
Tipo de fijación	Enroscable
Caudal normal 6 -> 0 bar	0 l/min...1500 l/min
Temperatura ambiente	-10 °C...70 °C
Material del cuerpo	Aluminio
Posición de montaje	Cualquiera
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	0 bar...10 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 °C...70 °C
Peso del producto	25 g
Material del inserto amortiguador	PE
Material del pivote atornillado	Fundición inyectada de aluminio
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tornillo de regulación	PA