Adaptador
AD-3/8NPT-G3/8-I

Número de artículo: 9626

Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	11.5 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Par de apriete máx. de la conexión neumática 1	22 Nm
Par de apriete máx. de la conexión neumática 2	25 Nm
Peso del producto	25.98 g
Conexión neumática 1	Rosca exterior 3/8 NPT
Conexión neumática 2	Rosca interior G3/8
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	PVC
Material del cuerpo	Acero cincado