Empalme doble
E-G1/8-1/8NPT

Número de artículo: 9630

Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	5.95 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:–:–]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Par de apriete máx. de la conexión neumática 1	6 Nm
Par de apriete máx. de la conexión neumática 2	7 Nm
Par de apriete nominal	10.55 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 20 %
Peso del producto	9.1 g
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 2	1/8 NPT
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS