Boquilla doble
E-G1/4-1/4NPT

Número de artículo: 9631

Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	7.95 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:–:–]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Par de apriete máx. de la conexión neumática 1	11 Nm
Par de apriete máx. de la conexión neumática 2	12 Nm
Par de apriete nominal	9.05 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 20 %
Peso del producto	19.06 g
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	1/4 NPT
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS