

Empalme doble E-G3/8-3/8NPT

Número de artículo: 9632

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	11.5 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Par de apriete máx. de la conexión neumática 1	25 Nm
Par de apriete máx. de la conexión neumática 2	22 Nm
Par de apriete nominal	38.5 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 20 %
Peso del producto	25.5 g
Conexión neumática 1	G3/8
Conexión neumática 2	3/8 NPT
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS