


Válvula de pulsos cortos VLK-3-PK-3

Número de artículo: 9639



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	2.5 mm
Presión de funcionamiento	2.5 bar...8 bar
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	90 l/min
Protección antideflagrante	Tener en cuenta la advertencia en la certificación Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	170 g
Tipo de fijación	En bastidor de montaje
Material de las juntas	TPE-U (PU)
Material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc