


Válvula de escape rápido SEU-1/8-NPT

Número de artículo: 9798

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	Escape rápido
Selección función adicional	Con silenciador
Conexión neumática 1	1/8 NPT
Conexión neumática 2	1/8 NPT
Tipo de fijación	Enroscable
Caudal nominal normal, descarga de aire 6->5 bar	390 l/min
Caudal normal de escape de aire 6->0 bar	1000 l/min
Caudal nominal normal de alimentación de aire 6->5 bar	300 l/min
Presión de funcionamiento	0.5 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-20 °C...75 °C
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Diámetro nominal	5 mm
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-20 °C...75 °C
Nivel de presión acústica	86 dB(A)