

**Fiche témoin**  
**MCL-24DC/AC**  
Code article: 10000

**FESTO**



**Fiche technique**

| Caractéristiques                    | Valeur                                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Poids du produit                    | 12 g                                                  |
| Raccord électrique                  | Forme A<br>Connecteur mâle<br>selon DIN EN 175301-803 |
| Tension de service nominale CC      | 24 V                                                  |
| Tension de service nominale CA      | 24 V                                                  |
| Fréquence secteur                   | 0 Hz...60 Hz                                          |
| Fluctuations de tension admissibles | +/- 15 %                                              |
| Degré de protection                 | IP65<br>selon CEI 60529                               |
| Température ambiante                | -20 °C...60 °C                                        |
| Conformité PWIS                     | VDMA24364-B2-L                                        |
| Matériau du boîtier                 | Renforcé de PA6                                       |