

# Fiche témoin MFL-230AC

Code article: 10005

**FESTO**



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Poids du produit	14 g
Raccord électrique	Forme B Conforme aux standards industriels (11 mm)
Tension de service nominale CA	230 V
Fréquence secteur	50 Hz...60 Hz
Fluctuations de tension admissibles	-20 % / +15 %
Degré de protection	IP65 selon CEI 60529
Température ambiante	-20 °C...60 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne relative aux basses tensions
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour les équipements électriques
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau du boîtier	Renforcé de PA6