

# Indicateur de pression OH-8-GE

Code article: 10091

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Pression de service	-0.1 MPa...0.8 MPa -1 bar...8 bar -14.5 psi...116 psi
Protection contre l'explosion	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:...]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Raccord pneumatique	Raccord cannelé PK-3
Note sur le matériau	Conforme à RoHS