

Réducteur d'échappement GRE-1/4

Code article: 10352

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction réducteur de pression acoustique
Sélection Fonction supplémentaire	avec silencieux
Raccord pneumatique 1	G1/4
Élément de réglage	Vis à tête fendue
Mode de fixation	À visser
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement	996 l/min
Débit normal 6 -> 0 bar	0 l/min...996 l/min
Pression de service	0 bar...10 bar
Température ambiante	-10 °C...70 °C
Position de montage	Indifférente
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 °C...70 °C
Poids du produit	25 g
Matériau du tourillon vissé	Alliage d'aluminium corroyé
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau vis de réglage	Laiton