


# Cellule OU OS-1/8-NPT

Code article: 10412

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction OU
Raccord pneumatique 1	NPT 1/8
Raccord pneumatique 2	NPT 1/8
Mode de fixation	avec trou débouchant
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	500 l/min
Pression de service	1 bar...10 bar
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Diamètre nominal	4 mm
Position de montage	Indifférente
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Poids du produit	45 g
Raccord pneumatique 3	NPT 1/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR