

Insert ventouse OASI-30

Code article: 1048880

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Pression de service	0 bar...0.95 bar
Fluide de service	Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:...]
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Aptitude alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	5 °C...50 °C
Poids du produit	2.1 g
Mode de fixation	enfichable
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'insert ventouse	PE
Capacité d'impulsion d'éjection	2 bar
Position de montage	Indifférente