

Connecteur mâle NECU-M-S-B12G5-C2-PB

Code article: 1066354

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Selon la norme	EN 61076-2-101 EN 61984
Poids du produit	46.1 g
Raccord électrique 1	Connecteur mâle droit, M12x1, à 5 pôles, codage B, blindage possible
Codage du connecteur mâle	B
Raccord électrique 2	Borne à vis, blindage possible
Plage de tension de service CC	0 V...60 V
Plage de tension de service CA	0 V...60 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	4 A
Résistance à la tension de choc	1.5 kV
Caractéristiques de transmission	DIN EN 50173/CAT 5
Diamètre de câble autorisé	6 mm...8 mm
Section de raccordement	0.14 mm²...0.75 mm²
Degré de protection	IP67
Température ambiante	-25 °C...85 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne relative aux basses tensions
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Degré d'encrassement	3
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression Nickelé
Matériau des contacts à fiche	Laiton Doré