

Résistance de terminaison CACR-S-B12G5-220-PB

Code article: 1072128

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Plage de tension de service CC	0 V...5 V
Degré d'encrassement	3
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP67
Température ambiante	-25 °C...80 °C
Poids du produit	11.6 g
Raccord électrique	4 pôles M12x1 Connecteur mâle droit
Codage du connecteur mâle	B
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	TPE-U (PU)
Matériau des contacts à fiche	Laiton Doré