

# Chape de tige SGA-M36X2

Code article: 10771

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	M36x2
Ecart radial +/-	5 mm
Compensateur angulaire +/-	120 deg
Position de montage	Indifférente
Raccord fileté	Filetage M36x2
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-40 °C...150 °C
Poids du produit	3938 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau des boulons	Acier galvanisé
Matériau chape à rotule	Acier Galvanisé
Matériau du fusible	Acier à ressorts, galvanisé