



Distributeur pneumatique J-3-PK-3

Code article: 10772

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	3/2 bistable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	100 l/min
Raccord de travail pneumatique	PK-3
Pression de service	-0.9 bar...8 bar
Structure de construction	Vanne de piston
Diamètre nominal	2.5 mm
Temps de réponse	7 ms
Protection contre l'explosion	Tenir compte des consignes de la certification Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	75 g
Mode de fixation	Sur embase sur cadre de montage avec trou débouchant Au choix :
Raccord d'air de pilotage auxiliaire 12	PK-3
Raccord d'air de pilotage 14	PK-3
Raccord pneumatique 1	PK-3
Raccord pneumatique 4	PK-3
Raccord pneumatique 5	PK-3
Matériau d'embase	Laiton Renforcé au PPS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Matière plastique Zinc moulé sous pression