

# Limiteur de débit de précision GRPO-70-PK-3

Code article: 10803

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit
Raccord pneumatique 1	PK-3
Raccord pneumatique 2	PK-3
Mode d'actionnement	Manuel
Élément de réglage	Bouton tournant gradué
Mode de fixation	Montage frontal
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement	40.7 l/min
Pression de service	0 bar...8 bar
Température ambiante	-10 °C...50 °C
Matériau du boîtier	Renforcé de polyamide
Position de montage	Indifférente
Pression de service de 2 vers 1	0 bar...0.5 bar
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement d'1 bar à 0 bar	19 l/min
Débit normal dans le sens de l'étranglement 6 -> 0 bar	60 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [5:4:3] Gaz inertes
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié impossible
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température du fluide	-10 °C...50 °C
Poids du produit	48 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR PVC
Matériau support	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau des raccords PK	Alliage d'aluminium corroyé Laiton
Matériau de vis	Acier