


Amortisseur DYSR-12-12-Y5

Code article: 1138642

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	12
Course	12 mm
Amortissement	Réglable
Position de montage	Indifférente
Détection de position	sans
Vitesse d'impact max.	3 m/s
Temps de rappel pour température ambiante	0.2 s
Temps de rappel à la température ambiante min.	1 s
Mode de fonctionnement	en poussée à simple effet
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 °C...80 °C
Longueur d'amortissement	12 mm
Force d'impact max.	900 N
Energie max. absorbée par course	10.8 J
Energie max. absorbée par heure	60000 J
Energie résiduelle max.	0.05 J
Force de rappel	4.5 N
Force d'insertion min.	38 N
Poids du produit	105 g
Plage de masse	90 kg
Mode de fixation	Avec contre-écrou
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Acier galvanisé
Matériau tige de piston	acier fortement allié