


# Amortisseur DYSR-32-60-Y5

Code article: 1138649

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	32
Course	60 mm
Amortissement	Réglable
Position de montage	Indifférente
Détection de position	sans
Vitesse d'impact max.	3 m/s
Temps de rappel pour température ambiante	0.6 s
Temps de rappel à la température ambiante min.	3 s
Mode de fonctionnement	en poussée à simple effet
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 °C...80 °C
Longueur d'amortissement	60 mm
Force d'impact max.	6400 N
Energie max. absorbée par course	384 J
Energie max. absorbée par heure	330000 J
Energie résiduelle max.	2 J
Force de rappel	18 N
Force d'insertion min.	175 N
Poids du produit	1355 g
Plage de masse	600 kg
Mode de fixation	Avec contre-écrou
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Acier galvanisé
Matériau tige de piston	acier fortement allié, trempé