

Frein hydraulique DYHR-32-60-Y5

Code article: 1155696

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	32
Course	60 mm
Amortissement	Réglable
Position de montage	Indifférente
Mode de fonctionnement	en poussée à simple effet
Détection de position	sans
Vitesse d'impact max.	0.3 m/s
Vitesse d'avance	0.2 mm/s...100 mm/s
Temps de rappel pour température ambiante	1.2 s
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	0 °C...80 °C
Force d'impact max.	6400 N
Energie max. absorbée par course	384 J
Energie max. absorbée par heure	220000 J
Poussée min.	640 N
Force de poussée max.	6400 N
Energie résiduelle max.	2 J
Force de rappel	18 N
Poids du produit	1380 g
Mode de fixation	Avec contre-écrou
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Acier Galvanisé
Matériau tige de piston	Trempé acier fortement allié