



Electrodistributeur JMVH-5-1/8-S-B-VI

N° de pièce: 116004

FESTO

avec bobines et commande manuelle auxiliaire, sans connecteurs.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	5/2 bistable
Mode d'actionnement	électrique
Débit nominal normal	1.000 l/min
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Conception	Piston tiroir
Degré de protection	IP65
Diamètre nominal	8 mm
Dimension modulaire	27 mm
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Commande manuelle auxiliaire	oui
Type de commande	piloté
Sens d'écoulement	réversible
Pression de commande	2 ... 10 bar
Temps de commutation Inversion	22 ms
Caractéristiques de bobine	24V DC
Fluide de service	Air en dépression lubrifié Air comprimé filtré, non lubrifié, finesse du filtre 5 µm Air comprimé filtré, lubrifié, finesse du filtre 5 µm Air en dépression non lubrifié
Température du fluide	-5 ... 50 °C
Fluide de commande	Air comprimé filtré, non lubrifié, finesse du filtre 5 µm Air comprimé filtré, lubrifié, finesse du filtre 5 µm
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord de pilotage 12	G1/8
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 11	G1/8
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone