

Clapet anti-retour H-1/4-B

Code article: 11689

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction anti-retour
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Mode de fixation	À visser
Pression de service	0.04 MPa...1.2 MPa 0.4 bar...12 bar
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Position de montage	Indifférente
Débit nominal normal de 1->2 (6-5)	1000 l/min
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Fluide de pilotage	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Couple de serrage max.	11 Nm
Poids du produit	25.4 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR