


# Distributeur pour montage en panneau SV-5-M5-B

Code article: 11914

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	5/2 monostable
Mode d'actionnement	Manuel
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	95 l/min
Pression de service	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Structure de construction	Distributeur à clapet avec ressort de rappel
Type de rappel	ressort mécanique
Diamètre nominal	2.3 mm
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	Indifférente
Mode de pilotage	Direct
Chevauchement	recouvrement positif
Protection contre l'explosion	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:--]
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Force d'actionnement	17 N
Poids du produit	53 g
Mode de fixation	Montage frontal avec trou débouchant
Raccord pneumatique 1	M5
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Matière plastique Laiton