

# Raccord cannelé traversée de cloison SCN-PK-4

Code article: 11973

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                       | Valeur  |
|--|---|
| Diamètre nominal                                       | 2.8 mm  |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0.95 bar...10 bar  |
| Fluide de service                                      | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:...] ]                              |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande         | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Conformité PWIS  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Température ambiante                                   | 0 °C...60 °C  |
| Raccord pneumatique 1                                  | pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm   |
| Note sur le matériau                                   | Conforme à RoHS   |
| Matériau du boîtier                                    | Aluminium   |
| Matériau de l'écrou                                    | Acier, galvanisé  |