

Kit parallèle
EAMM-U-110-D60-100A-120
Code article: 1202436

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	110
Position de montage	Indifférente
Rapport de transmission	1:1
Vitesse de rotation max.	5000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	799 kgmm ²
Couple moteur à vide	0.3 Nm
Couple transmissible	25 Nm
Poids du produit	4950 g
Code d'interface, actionneur	D60B
Code d'interface moteur In	100 A
Note sur le matériau	Conforme à RoHS