



Electrodistributeur JMUH-5/2-D-2C-VI

N° de pièce: 120359

FESTO

pour terminal de distributeurs

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	5/2, monostable
Largeur	54 mm
Pression de service	-0,9 ... 16 bar
Conception	Piston tiroir
Type de rappel	Ressort mécanique
Diamètre nominal	13,5 mm
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Commande manuelle auxiliaire	Monostable
Type de commande	direct
Sens d'écoulement	réversible
Fluide de service	Air comprimé filtré, non lubrifié, finesse du filtre 50 µm Air comprimé filtré, lubrifié, finesse du filtre 50 µm
Température du fluide	-5 ... 50 °C
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	Embase de taille 2 selon ISO 5599-2
Raccord pneumatique 2	Embase de taille 2 selon ISO 5599-2
Raccord pneumatique 3	Embase
Raccord pneumatique 4	Embase de taille 2 selon ISO 5599-2
Raccord pneumatique 5	Embase