

Silencieux
AMTE-M-LH-N38

Code article: 1206991

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Taille de fût	10
Pression de service	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Pression différentielle par rapport à l'atmosphère	5365 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Niveau de pression sonore	83 dB(A)
Température ambiante	-40 °C...80 °C
Poids du produit	29 g
Raccord pneumatique	NPT 3/8
Matériau d'insert d'amortisseur	Bronze
Matériau du tourillon vissé	Laiton
Note sur le matériau	Conforme à RoHS