

**Silencieux**  
**AMTE-M-LH-U10**

Code article: 1206994

**FESTO**



**Fiche technique**

| Caractéristiques                                   | Valeur                                     |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Position de montage                                | Indifférente                               |
| Taille de fût                                      | 20                                         |
| Pression de service                                | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar            |
| Pression différentielle par rapport à l'atmosphère | 260 l/min                                  |
| Fluide de service                                  | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande     | Fonctionnement lubrifié possible           |
| Classe de protection anticorrosion CRC             | 1 - faibles effets de corrosion            |
| Conformité PWIS                                    | VDMA24364-B2-L                             |
| Niveau de pression sonore                          | 71 dB(A)                                   |
| Température ambiante                               | -40 °C...80 °C                             |
| Poids du produit                                   | 1.7 g                                      |
| Raccord pneumatique                                | 10-32 UNF-2A                               |
| Matériau d'insert d'amortisseur                    | Bronze                                     |
| Matériau du tourillon vissé                        | Laiton                                     |
| Note sur le matériau                               | Conforme à RoHS                            |