

Bague de centrage
EAML-80-6-80

Code article: 1209006

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre de logement 1	38 mm
Diamètre de logement 2	80 mm
Position de montage	Indifférente
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	23 g
Code d'interface, actionneur	M80
Code d'interface du carter d'accouplement	80 A
Note sur le matériau	Conforme à RoHS