


Kit parallèle
EAMM-U-60-D32-57A-91
Code article: 1210419

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	60
Position de montage	Indifférente
Rapport de transmission	1:1
Vitesse de rotation max.	6000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	26.7 kgmm ²
Couple moteur à vide	0.07 Nm
Couple transmissible	3 Nm
Poids du produit	1160 g
Code d'interface, actionneur	D32B
Code d'interface moteur In	57 A
Note sur le matériau	Conforme à RoHS