

# Tuyau plastique PU-13-SW

Code article: 12133

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Ø extérieur	17.6 mm
Rayon de courbure important pour le débit	83 mm
Ø intérieur	13 mm
Pression de service sur la plage de température totale	-0.95 bar...10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-35 °C...60 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0.133 kg/m
Raccord pneumatique	pour Ø intérieur de raccord cannelé de 13 mm avec écrou-raccord
Couleur	Noir
Dureté Shore	A 86 +/-3
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du tuyau	TPE-U (PU)