

Tuyau plastique PU-9-SW

Code article: 12134

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Ø extérieur	11.6 mm
Rayon de courbure important pour le débit	76 mm
Ø intérieur	9 mm
Pression de service sur la plage de température totale	0 bar...10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-35 °C...60 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0.056 kg/m
Raccord pneumatique	Pour raccord cannelé de Ø intérieur de 9 mm avec écrou-raccord
Couleur	Noir
Dureté Shore	A 91 +/-3
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du tuyau	TPE-U (PU)