

# Silencieux AMTC-P-PC10

Code article: 1224460

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Taille de fût	1
Pression de service	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Niveau de pression sonore	58 dB(A)
Température ambiante	-5 °C...60 °C
Poids du produit	2 g
Raccord pneumatique	Cartridge 10 mm
Matériau d'insert d'amortisseur	PE
Matériau du tourillon vissé	PE
Note sur le matériau	Conforme à RoHS