

Bobine
MSN1G-24DC-OD
Code article: 123060

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Temps d'appel min.	10 ms
Facteur de marche	100%
Caractéristiques de bobine	24 V CC : 2,5 W
Fluctuations de tension admissibles	-15 % / +10 %
Certification	c UL us - Recognized (OL)
Conformité PWIS	VDMA24364-C1-L
Température du fluide	-10 °C...50 °C
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-10 °C...50 °C
Poids du produit	80 g
Raccord électrique	3 pôles Forme A selon DIN EN 175301-803
Mode de fixation	Par blocage avec agrafe Avec accessoires
Matériau du boîtier	PA
Matériau des contacts à fiche	Acier
Matériau d'enroulement	Cuivre