

Accouplement EAMC-30-35-6-11

Code article: 123843

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre de logement 1	6 mm
Diamètre de logement 2	11 mm
Taille	30
Longueur nominale	35 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	8000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	6.1 kgmm ²
Couple transmissible	7.5 Nm
Poids du produit	45 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS