


Barrette de raccordement VABM-C8-12E-G14-16-PT-L

FESTO

Code article: 1247981



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Dimension modulaire	12 mm
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	16
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Couple de serrage max. de fixation du distributeur	0.6 Nm
Couple de serrage max. montage mural	5 Nm
Poids du produit	1145 g
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 3	G1/4
Raccord pneumatique 5	G1/4
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau embase de raccordement	Alliage d'aluminium corroyé