

# Fiche témoin MFLZ-24DC/AC

Code article: 12610

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Poids du produit	14 g
Raccord électrique	Forme B Conforme aux standards industriels (11 mm)
Tension de service nominale CC	24 V
Tension de service nominale CA	24 V
Fréquence secteur	0 Hz...60 Hz
Fluctuations de tension admissibles	+/- 15 %
Degré de protection	IP65 selon CEI 60529
Température ambiante	-20 °C...60 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau du boîtier	Renforcé de PA6